

**Fiberskive XF 850 (CER), Ø 115 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566456 60
GTIN	4018875669228
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

**Universal-fiberskive VSM XF 850** med **høj og aggressiv slibeydelse** ved lang standtid. Afkølet slibning. Meget velegnet til alle legerede ståltyper og aluminiumslegeringer.

Kornstype: **Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE)**.

**Anvendelse:**

På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller buede flader med høj fleksibilitet.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	60
Skive-Ø	115 mm
Serie	XF850
Slibemiddel	Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE)
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Slibemiddelunderlag	Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	Aluminium
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	13300 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Fiberskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Støtteskivehård/med ribber Udvendig Ø 115 mm	566672 115
ISO-støtteskivemiddelhård/med ribber Udvendig Ø 108 mm	566670 108

ISO-støtteskivefleksibel/glat Udvendig Ø 108 mm

566650 108