

**Fiberskive XF 850 (CER), Ø 115 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566456 80
GTIN	4018875669273
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

Universal-fiberskive VSM XF 850 med **høj og aggressiv slibeydelse** ved lang standtid. Afkølet slibning. Meget velegnet til alle legerede ståltyper og aluminiumslegeringer.

Kornstype: **Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE)**.

Anvendelse:

På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller buede flader med høj fleksibilitet.

Teknisk beskrivelse

Korn	80
Skive-Ø	115 mm
Serie	XF850
Slibemiddel	Keramiske ZA-blandingskorn med slibeaktiv belægning (TOP SIZE)
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Slibemiddelunderlag	Fiberskive
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	Aluminium
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Produkttype	Fiberskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

ISO-støtteskivemiddelhård/med ribber Udvendig Ø 108 mm	566670 108
ISO-støtteskivefleksibel/glat Udvendig Ø 108 mm	566650 108

Støtteskivehård/med ribber Udvendig Ø 115 mm

566672 115