

**Fiberskive, normalkorund (A), Ø 180 mm, Korn: 24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566610 24
GTIN	4045197292032
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

**HOLEX-universalfiberskive** til slibning af alle metaller. Kornstype: **Normalkorund (A)**.

**Anvendelse:**

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 566670. Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

**Teknisk beskrivelse**

Korn	24
Skive-Ø	180 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Slibemiddelunderlag	Vulkanfiber
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 180 mm

Adapter	Roloc™-hurtigskiftesystem
Borings-Ø	22,23 mm
passer til hurtigskiftesystem	Roloc™
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	8488 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Fiberskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

ISO-støtteskivefleksibel/glat Udvendig Ø 172 mm	566650 172
Støtteskivehård/med ribber Udvendig Ø 180 mm	566672 180
ISO-støtteskivemiddelhård/med ribber Udvendig Ø 172 mm	566670 172