

Garant**Slibestift grov, AW-AN, Type: ZY1632****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	551700 ZY1632
GTIN	4045197239747
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. GARANT-slibestifter er konstruerede universalt til **slibning af kanter og flader** og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.

Slibestift i specialkvalitet **blandingskorund**, kornstørrelse 30 (grov) og keramisk binding. Skaft-Ø 6 mm, skaftlængde 40 mm.

Anvendelse:

Til grov bearbejdning af **støbegods** og **INOX**. Anbefalet skærehastighed 40 – 50 m/s.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	16 mm
Skaftlængde	40 mm
Finhedsgrad	grov

Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	32 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	AW-AN
Produkttype	Slibestift