

## Rørgvind Tolerancedorn, Gevind: G1/2tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486140 G1/2
GTIN	2050001035868
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Læremål i henhold til DIN EN ISO 228-2. Gevindtoleranceringe, toleranceklasse A.  
Nogo-lærer markeret med rødt.

#### Norm:

#### DIN EN ISO 228

#### Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre diametre kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevindgange pr. tomme	14
Toleranceklasse	A
Gevind	G1/2
Gevind-Ø	20,96 mm
Gevindtype	G
Norm	DIN 228
Tolerancefelt	A
Læretype	Nogo-lærer
Læretype	Go-lærer
Kalibrering	L10
Produkttype	Gevind-tolerancedorn

## Services

KalibreringGevindtolerancedorn maks. Ø 60 mm	028550 60
DAkS-kalibreringGevindtolerancedorn maks. Ø 90 mm	028590 90