

**Slibevifter fiber, bølgeformet, middel, Hoved-Ø×hovedbredde: 80X50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554976 80X50
GTIN	4045197678850
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sinusformet lagt slibelærrød uden skårne kanter. Skaft-Ø 6 mm.

**Anvendelse:**

Til ansatsfri mattering og polering.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedbredde	50 mm
Anbefalet omdrejningstal	4000 min <sup>-1</sup>
maks. omdrejningstal	7000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	80 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	middel
Produktnavnsegenskab	middel

Produkttype

Slibevifter

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		