

## Fingevind Go-tolerancering 6g, M×stigning: 50X1,5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486110 50X1,5
GTIN	2050001041715
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

#### Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	6g
Gevindstigning	1,5 mm
Gevind	M50
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Go-lærer
Gevindtype	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-go-tolerancing

### Services

KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100