

Fingevind Go-tolerancering 6g, M×stigning: 40X1,5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486110 40X1,5
GTIN	2050001041869
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevind	M40
Gevindstigning	1,5 mm
Toleranceklasse	6g
Kalibrering	L12

Læretype	Go-lærer
Tolerancefelt	g
Gevindtype	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-go-tolerancing

Services

KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100