

**Slibevifter fiber, bølgeformet, middel, Hoved-Ø×hovedbredde: 100X50mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 554976 100X50 |
| GTIN | 4045197678867 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sinusformet lagt slibelærrer uden skårne kanter. Skaft-Ø 6 mm.

Anvendelse:

Til ansatsfri mattering og polering.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Hovedbredde | 50 mm |
| Anbefalet omdrejningstal | 3000 min ⁻¹ |
| maks. omdrejningstal | 6000 min ⁻¹ |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Hoved-Ø | 100 mm |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Kornstørrelsessammenligning | 180 |
| Finhedsgrad | middel |
| Produktnavnsegenskab | middel |

Produkttype

Slibevifter

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | betinget egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |