

## Fingevind Go-tolerancedorn 6H, M×stigning: 50X1,5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486120 50X1,5
GTIN	2050001675712
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.

Udførelse iht. **DIN 2279 – 2299**.

**Go- og nogo-tolerancedorn separat (DIN 22402, del 2, form GE).**

#### Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 mm
Toleranceklasse	6H
Gevind	M50
Tolerancefelt	H
Norm	DIN 13
Gevindtype	MF
Kvalitet	6

Læretype	Go-lærer
Kalibrering	L11
Produkttype	Gevind-go-tolerancedorn

**Services**

DAkS-kalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 90 mm	028540 90
KalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 60 mm	028500 60