

Rørgvind Nogo-tolerancedorn, Gevind: G1.1/4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486170 G1.1/4
GTIN	2050001035998
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Læremål i henhold til DIN EN ISO 228-2. Gevindtoleranceringe, toleranceklasse A. Nogo-lærer markeret med rødt.

Norm:

DIN EN ISO 228

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre diametre kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevind	G1.1/2
Gevind-Ø	41,91 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Toleranceklasse	A
Norm	DIN 228
Gevindtype	G
Tolerancefelt	A
Læretype	Nogo-lærer
Kalibrering	L11
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancedorn

Services

KalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 60 mm	028500 60
DAkS-kalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 90 mm	028540 90