

**Garant****Polerslibestift, korn 120 (rød) middel, Hoved-Ø×hovedlængde: 25X25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	551900 25X25
GTIN	4045197239945
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Polerstifter med **normal korund (A)** i gummielastisk binding.

**GARANT-polerstifter** udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpoliturer op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

**Anvendelse:**

**Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller.** Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. **Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.**

Ikke egnet til kanter og flader.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	120
Formbeskrivelse	Cylinder
Anbefalet periferihastighed	10 - 15 m/s

Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	25 mm
Hovedlængde	25 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Farve	rød
Produkttype	Polerstift

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		