

Rørgvind Nogo-tolerancedorn, Gevind: G1.1/2tommer



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 486170 G1.1/2 |
| GTIN | 2050001036001 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Læremål i henhold til DIN EN ISO 228-2. Gevindtoleranceringe, toleranceklasse A. Nogo-lærer markeret med rødt.

Norm:

DIN EN ISO 228

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre diametre kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Gevind-Ø | 47,8 mm |
| Gevind | G1.1/2 |
| Toleranceklasse | A |
| Gevindgange pr. tomme | 11 |
| Gevindtype | G |
| Norm | DIN 228 |
| Tolerancefelt | A |
| Læretype | Nogo-lærer |
| Kalibrering | L11 |
| Produkttype | Gevind-nogo-tolerancedorn |

Services

DAkS-kalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks.
Ø 90 mm

028540 90

KalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 60
mm

028500 60