

**HOLEX****Slibelamelhjul (A), Ø 165× 30 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555145 80
GTIN	4045197525673
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slibelamelhjul med **korundtekstil (A)**. Borings-Ø 54 mm.

**Anvendelse:**

Fjernelse og rengøring af svejsesamlinger, slibning af store flader og emner med uregelmæssig profil.

**Bemærk:**

Til mindre holdeaksler end Ø 54 mm skal metalflange nr. 555140, der kan udbores, anvendes.

Flere mål fås på forespørgsel.

Slibemiddelforkortelse: A

maks. omdrejningstal: 5200 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	54 mm
Korn	80
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Skive-Ø	165 mm
Skivebredde	30 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 165× 30 mm
maks. omdrejningstal	5200 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibelamelhjul

---

## Tilbehør

Metalreduktionsflange, par, kan bores op Passer til borings-Ø 54 mm	555140 54
---	-----------