

**Slibelamelhjul (A), Ø 165× 30 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 555145 120 |
| GTIN | 4045197525680 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibelamelhjul med **korundtekstil (A)**. Borings-Ø 54 mm.

Anvendelse:

Fjernelse og rengøring af svejsesamlinger, slibning af store flader og emner med uregelmæssig profil.

Bemærk:

Til mindre holdeaksler end Ø 54 mm skal metalflange nr. 555140, der kan udbores, anvendes.

Flere mål fås på forespørgsel.

Slibemiddelforkortelse: A

maks. omdrejningstal: 5200 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------|
| Borings-Ø | 54 mm |
| Korn | 120 |
| Slibemiddel | Normal korund (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Skive-Ø | 165 mm |
| Skivebredde | 30 mm |
| Produktnavnsegenskab | Ø 165× 30 mm |
| maks. omdrejningstal | 5200 min ⁻¹ |
| Produkttype | Slibelamelhjul |

Tilbehør

Metalreduktionsflange, par, kan bores op Passer til borings-Ø 54 mm

555140 54