

**ISO-støtteskive fleksibel/glat, Udvendig Ø: 117mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566650 117
GTIN	2050001032171
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

**Elastisk** specialkunststofskive til **fleksibel konturslibning**. Ideel til korn 60 og finere. Iht. ISO.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Passer til skive-Ø	125 mm
Udvendig Ø	117 mm
inkl. spændemøtrik	ja
Produkttype	Støtteskive