

Garant**Grovrengøringskive (SiC), Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566700 125
GTIN	4045197679710
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeskiver med nylonfleece forsynet med syntetiske, ensartede slibekorn.

Meget **grov fiberstruktur**, stopper ikke til, heller ikke ved tykke og bløde belægninger.

Middelhård fiberudførelse med meget **aggressive slibeegenskaber**, høj standtid og ensartet overfladefinish. Universel til alle grove rengøringsopgaver, **også ved vanskelige opgaver** som f.eks. fjernelse af genstridige glødeskaller.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.

Med **glasfiberskive til direkte opspænding** på vinkelslibere.

Bemærk:

Grovrengøringskiver til ligeslibere, se nr. 556270ff.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	5000 - 7000 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	125 mm

Slibemiddelforkortelse	SiC
Hårdhedsgrad	middel – hård
Finhedsgrad	meget grov
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivelse	flad
Maks. omfangshastighed	60 m/s
Produkttype	grovrengøringsfiber

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		