

**ISO-støtteskive fleksibel/glat, Udvendig Ø: 172mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566650 172
GTIN	2050001032188
Artikelklasse	52M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

**Elastisk** specialkunststofskive til **fleksibel konturslibning**. Ideel til korn 60 og finere. Iht. ISO.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	8500 min <sup>-1</sup>
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Passer til skive-Ø	180 mm
Udvendig Ø	172 mm
inkl. spændemøtrik	ja
Produkttype	Støtteskive