



## Båndslibemaskine GX, Type: 790131



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077610 790131
GTIN	4014586872018
Artikelklasse	03H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektive båndslibere med modulære udvidelsesmuligheder til små serier.

- **Aftageligt spånfang.**
- **Tilslutningsmulighed til ekstern udsugning.**

#### Bemærk:

For slibebånd, se nr. 558310 og nr. 558453-56.

### Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 1. gear	3000 min <sup>-1</sup>
Båndlængde	2000 mm
Producentbetegnelse	GX 75
Båndbredde	75 mm
Vægt	75 kg
Energiforsyning	Med kabel

Produkttype

Båndslibere

**Tilbehør**

Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558454 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 120	558453 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 120	558454 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 120	558310 120
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 60	558310 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 80	558310 80
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 60	558454 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558453 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 36	558456 36
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 80	558454 80
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)ZK713X Korn 40	558310 40
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 60	558453 60
Slibebånd, zirkonkorund (ZA)GRIT R Korn 80	558453 80