

3M Scotch-Brite™

Slibefiberburrelåsskiver SC-DH, Ø 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566925 280
GTIN	4046719057931
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberburrelåssliberondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliberondel nr. 566965**).

Anvendelse:

På vinkelslibere med burrelåssliberondel nr. 566960 eller 566965.

Til **finish, mattering, overlejring** med tydeligt reduceret overfladeruhed og til **lette rengørings-** (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og **afgratningsopgaver**.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

Teknisk beskrivelse

Udførelse	A very fine
Finhedsgrad	fin
Kornstørrelsessammenligning	280

Farve	blå
Skive-Ø	125 mm
Serie	SC-DH
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Producentbetegnelse	SC-DH
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Burrelåssliberondel medCentrering og gevind M 14
Udvendig Ø 125 mm

566965 125

Burrelåssliberondel medGevind M14 Udvendig Ø 125 mm

566960 125