



Fiberstøtteskive hård/med ribber, Udvendig Ø: 115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566690 115
GTIN	4046719523832
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturrebestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Hård, ikke-formbar fiberstøtteskive. Støtteflade med **fine ribber til optimal kornstøtte** ved kant- og fladeslibning. Specialkunststof med **meget høj temperaturrebestandighed**. Ideel til **grove slibe- og skrubbeopgaver** med korn 36 til 60.

Desuden inklusive spændemøtrik 5/8 tomme.

Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Udvendig Ø	115 mm
Hårdhedsgrad	hård
Produkttype	Støtteskive