

Garant**Fiberslibestjerne, Ø 19 mm, Kornstørrelsessammenligning: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

555911 280

GTIN

Artikelklasse

51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibelærrød placeret i stjerneform med gevindholder. Rivefast og robust fiberudførelse, inden flosning på skærekanten.

2-lags.

Anvendelse:

Til rengøring, afgratning og finish-opgaver på svært tilgængelige steder som f.eks. **boringer, indvendige gevind, rør og fordybninger**. Skal anvendes med spændestift nr. 555920.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad

fin

Ø

19 mm

Farve

rød

Kornstørrelsessammenligning

280

Jern-, svovl- og klorandel

< 0,1 %

Produktnavnsegenskab

Ø 19 mm

Anbefalet omdrejningstal	10000 min ⁻¹
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændestift Samlet længde 75 mm	555920 75
Spændestift Samlet længde 120 mm	555920 120