

**ISO-støtteskive middelhård/med ribber, Udvendig Ø: 108mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566670 108
GTIN	2050001031778
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Middelhård skive med brede ribber til bedre kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Til **grovere slibeopgaver** med korn 36 til 60.

Iht. ISO.

Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Passer til skive-Ø	115 mm
Udvendig Ø	108 mm
inkl. spændemøtrik	ja
Produkttype	Støtteskive