

HOLEX**Slibefiberburrelåskiver, Ø 115 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566940 100
GTIN	4045197566157
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberburrelåssliperondeller med perforeret vævsunderlag af hensyn til sikker burrelåsfastgørelse. Med udtagelig centreringskerne til mere præcis positionering og vedhæftning af skiven på støtteskiven (**ca. 50% reduceret vibrationsniveau med burrelåssliperondel nr. 566965**).

Anvendelse:

På vinkelslibere med burrelåssliperondel nr. 566960 eller 566965.

Til **finish, mattering, overlejring** med tydeligt reduceret overfladeruhed og til **lette rengørings-** (f.eks. fjernelse af misfarvninger) og **afgratningsopgaver**.

Bemærk:

Slibeskiver med burrelås til forslibning, se nr. **567705ff**.

Teknisk beskrivelse

Farve	brun
Finhedsgrad	grov
Udførelse	A coarse
Kornstørrelsessammenligning	100

Skive-Ø	115 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Produkttype	Slibefilt

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

566965 115

Burrelåssliberondel medCentrering og gevind M 14
Udvendig Ø 115 mm

Burrelåssliberondel medGevind M14 Udvendig Ø 115 mm

566960 115