

**3M****Fiberstøtteskive fleksibel/glat, Udvendig Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566692 125
GTIN	4046719523818
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

**Elastisk** specialkunststofskive til **fleksibel konturslibning**. Ideel til korn 60 og finere. Desuden inklusive spændemøtrik 5/8 tomme.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Passer til skive-Ø	125 mm
Udvendig Ø	125 mm
inkl. spændemøtrik	ja
Produkttype	Støtteskive