



## Burrelåssliberondel med Centrering og gevind M 14, Udvendig Ø: 125mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566965 125
GTIN	4046719066537
Artikelklasse	53M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Klæbeside med dobbelt-T-hage-system, der får fiberslibeskiverne med burrelås til at sidde godt og sikkert fast.

#### Passer til:

Med **centrering** til burrelåsskiver nr. 566902 – 566950.

#### Advarsel:

Maks. periferihastighed på vinkelslibere **med burrelåssliveskiver** 40 m/s.

### Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	40 m/s
maks. omdrejningstal	11000 min <sup>-1</sup>
Udvendig Ø	125 mm
Produkttype	Støtteskive