

**ISO-støtteskive middelhård/med ribber, Udvendig Ø: 117mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566670 117
GTIN	2050001031785
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

Middelhård skive med brede ribber til bedre kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Til **grovere slibeopgaver** med korn 36 til 60.

Iht. ISO.

Teknisk beskrivelse

Maks. omfangshastighed	80 m/s
maks. omdrejningstal	12500 min ⁻¹
Passer til skive-Ø	125 mm
Udvendig Ø	117 mm
inkl. spændemøtrik	ja
Produkttype	Støtteskive