



Burrelåssliberondel med Centrering og gevind M 14, Udvendig Ø: 178mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566965 178
GTIN	5010027826953
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Klæbeside med dobbelt-T-hage-system, der får fiberslibeskiverne med burrelås til at sidde godt og sikkert fast.

Passer til:

Med **centrering** til burrelåsskiver nr. 566902 – 566950.

Advarsel:

Maks. periferihastighed på vinkelslibere **med burrelåssliveskiver** 40 m/s.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Udvendig Ø	178 mm
Produkttype	Støtteskive