



## ISO-støtteskive middelhård/med ribber, Udvendig Ø: 172mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	566670 172
GTIN	2050001031792
Artikelklasse	52M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

**Middelhård skive med brede ribber** til bedre kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Til **grovere slibeopgaver** med korn 36 til 60.

Iht. ISO.

### Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	8500 min <sup>-1</sup>
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Passer til skive-Ø	180 mm
Udvendig Ø	172 mm
inkl. spændemøtrik	ja
Produkttype	Støtteskive