

**Semiprofilplatte 30°, udvendig venstre, HB7010, Stigning: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270858 6
GTIN	4045197871596
Artikelklasse	21J

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
Gevindstigning	6 mm
Indvendig/udvendig anvendelse	udvendigt
Indsatstype	venstre
Vendeskersplatteprofil	Semiprofil
Type	HB7010
Toleranceklasse	DIN 103 7e
Gevindtype	TR
Gevindtype	TR-LH
Flankevinkel	30 grader
Tykkelse	4,76 mm
Plattestørrelse L	22 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til gevinddrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	betinget egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		