

**3M****Fiberstøtteskive fleksibel/glat, Udvendig Ø: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566692 180
GTIN	4046719523825
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fiberstøtteskive med høj temperaturrebestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.

**Elastisk** specialkunststofskive til **fleksibel konturslibning**. Ideel til korn 60 og finere. Desuden inklusive spændemøtrik 5/8 tomme.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	8500 min <sup>-1</sup>
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Passer til skive-Ø	180 mm
Udvendig Ø	180 mm
inkl. spændemøtrik	ja
Produkttype	Støtteskive