



## Kraftspændere, der kan forskydes kort, Type: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370092 5
GTIN	4020772003135
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Spændekraft 30 til 49 kN med tilspændingsmoment ved ca. 100 Nm.
- Smedet spændeelement i legeret sejhærdet stål, sort forzinket.
- Kan justeres i højde og længde.
- Lav konstruktionshøjde.

#### Leveringsomfang:

- Grundelement og holdere.
- Notsten DIN 508 med spændeskruer, styrkeklasse 12.9.

#### Specialtilbehør:

Tryksko nr. 370095.

### Teknisk beskrivelse

Monteringskrue G	M12
B <sub>1</sub>	18 mm
Spændekraft	32 kN
A <sub>1</sub>	78 mm

Nøglevidde str.	8 mm
L	95 mm
T-notbredde	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Spændeh. h-H	6 - 50 mm
Monteringskrue G <sub>1</sub>	M16
Justeringsområde V	12 - 82 mm
Type	764Md
Produkttype	Kraftspænder

## Tilbehør

Trykstykke, specialstål Type DG	370095 DG
Trykstykke, specialstål Type DR	370095 DR