



Kraftspændere, der kan forskydes kort, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370092 6
GTIN	4020772004682
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Spændekraft 30 til 49 kN med tilspændingsmoment ved ca. 100 Nm.
- Smedet spændeelement i legeret sejhærdet stål, sort forzinket.
- Kan justeres i højde og længde.
- Lav konstruktionshøjde.

Leveringsomfang:

- Grundelement og holdere.
- Notsten DIN 508 med spændeskruer, styrkeklasse 12.9.

Specialtilbehør:

Tryksko nr. 370096.

Teknisk beskrivelse

A ₁	92 mm
L	110 mm
Monteringskrue G ₁	M20
B	60 mm

Nøglevidde str.	10 mm
Spændekraft	40 kN
B ₁	20 mm
T-notbredde	18 mm
Justeringsområde V	15 - 95 mm
Spændeh. h-H	6 - 50 mm
Monteringskrue G	M16
A	42 mm
Type	764Md
Produkttype	Kraftspænder

Tilbehør

Trykstykke, specialstål Type DR	370096 DR
Trykstykke, specialstål Type DG	370096 DG