

uvex

Ørepropper, sæt uvex x-fit, Type: R300



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	097325 R300
GTIN	4031101501253
Artikelklasse	04U

Beskrivelse

Udførelse:

Meget bløde propper af polyurethanskum, som nænsomt tilpasser sig øregangens anatomiske form. Den lukkede overflade forhindrer, at der samles snavs, og at der trænger fremmedlegemer ind. Den patenterede x-grip-teknologi letter en hurtig og korrekt indføring og udtagning af øreproppen og reducerer ekspansionsstrykket, som selv ved længerevarende brug sikrer en høj brugerkomfort.

Velegnet til **mellemstore og store øregange**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).

Refill-pakning med 300 par, løse til uvex one 2 click dispenser, nr. 097525.

Udførelse reklametekst:

Meget bløde PU-propper med lukket overflade (forhindrer ophobning af snavs).

- **Den patenterede x-grip-teknologi letter indføring og udtagning.**
- **Reduceret ekspansionstryk.**

Velegnet til **mellemstore og store øregange**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

Teknisk beskrivelse

Emballage	løs
Indhold	300 par

SNR-værdi (dæmpningsværdi)	37 dB(A)
Materiale, øreprop	Polyurethan
Produkttype	Engangsørepropper

Tilbehør

Høreværnsdispensereuvex one2click	097525
Høreværnsdispensere Type 500	097530 500
StøjindikatorNI100	097305