



## Underlagsfoliesæt 5 dele 100×500 mm, rustfrit, Tykkelse: 0,4mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 478755 0,4    |
| GTIN                | 2050001057617 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerlærebåndstål med høj plannøjagtighed. Folietykkelsen er markeret, så den ikke kan udviskes. Opbevares i solide kasser.

**Rustfri** – rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,02 og 0,05mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

#### Anvendelse:

**Indstilling** af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

#### Leveringsomfang:

1 pakke med 5 blade.

### Teknisk beskrivelse

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Tykkelse    | 0,4 mm                              |
| Materiale   | rust- og syrebestandigt specialstål |
| Fejlgrænse  | ±9 µm                               |
| Foliebredde | 100 mm                              |
| Folielængde | 500 mm                              |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Produktnavnsegenskab | rustfrit       |
| Materiale            | Ædelstål, INOX |
| Antal folier         | 5              |
| Produkttype          | Underlagsfolie |