

Rørgvind Nogo-tolerancing, Gevind: G1/2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Læremål i henhold til DIN EN ISO 228-2. Gevindtoleranceringe, toleranceklasse A.
Nogo-lærer markeret med rødt.

Norm:

DIN EN ISO 228

Bemærk:

Gevindlærer til gevind med andre diametre kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	20,96 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Gevind	G1/2
Toleranceklasse	A
Kalibrering	L12
Tolerancefelt	A

Læretype	Nogo-lærer
Gevindtype	G
Norm	DIN 228
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancing

Services

KalibreringGevindtolerancing maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-kalibreringGevindtolerancing maks. Ø 100 mm	028640 100