

3M Scotch-Brite™

**Slibefiberrulle Durable Flex, 100 mm×10 m, Fiberstruktur: 280****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556085 280
GTIN	4046719858262
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

**Fleksibel** højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fiberopbygning muliggør en mere **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**. Den **enorme fleksibilitet** gør anvendelse på svært tilgængelige steder nemmere.

**Fordel:**

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

**Anvendelse:**

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Middel/middelfin:** Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	mellemfin
Kornstørrelsessammenligning	280 - 360
Farve	rød
Fiberstruktur	280
Udførelse	A Very Fine
3M-navn	DF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rullebredde	100 mm
Rullelængde	10 m
Produktnavnsegenskab	100 mm×10 m
Produkttype	Slibefiberrulle

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		

våd, maksimal	betinget egnet
tør	egnet

---

## Tilbehør

Dorn	556030
Slibeblok	556020