

3M Scotch-Brite™

Slibefiberrulle Durable Flex, 100 mm×10 m, Fiberstruktur: 1000**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556085 1000
GTIN	4046719858309
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fleksibel højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fiberopbygning muliggør en mere **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**. Den **enorme fleksibilitet** gør anvendelse på svært tilgængelige steder nemmere.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sart overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Teknisk beskrivelse

Fiberstruktur	1000
Kornstørrelsessammenligning	600 - 1000
Finhedsgrad	meget fin
Farve	grå
Udførelse	S Ultra Fine
3M-navn	DF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rullebredde	100 mm
Rullelængde	10 m
Produktnavnsegenskab	100 mm×10 m
Produkttype	Slibefiberrulle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		

våd, maksimal	betinget egnet
tør	egnet

Tilbehør

Slibeblok	556020
Dorn	556030