

3M Scotch-Brite™

**Slibelærred, håndpuder rulle med 60 stk. Durable Flex, 100×200 mm,
Fiberstruktur: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

556148 1000

GTIN

8410001134383

Artikelklasse

53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fleksibel højeffektflis med **ekstremt tæt kornfordeling** ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fiberopbygning muliggør en mere **aggressiv slibeeffekt**, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere **ensartet slibebillede**. Den **enorme fleksibilitet** gør anvendelse på svært tilgængelige steder nemmere.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter. **Fin/meget fin:** Til rengøring af sarte overflader, til udbedring af mindre ridser i metaller. Også velegnet til fin/meget fin mattering af stål og jernfrie metaller.

Leveringsomfang:

Rulle med 60 stk. perforerede håndpuder til afrivning.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	meget fin
Fiberstruktur	1000
Kornstørrelsessammenligning	600 - 1000
Farve	grå
3M-navn	DF
Udførelse	S Ultra Fine
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Bredde	100 mm
Længde	200 mm
Produktnavnsegenskab	100×200 mm
Produkttype	Slibefiberpude

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		

Lak	egnet
Uni	egnet
våd, maksimal	betinget egnet
tør	egnet

Tilbehør

Slibeblok	556020
Dorn	556030