



Underlagsfoliesæt 5 dele 100×500 mm, rustfrit, Tykkelse: 0,7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	478755 0,7
GTIN	2050001057648
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerlærebåndstål med høj plannøjagtighed. Folietykkelsen er markeret, så den ikke kan udviskes. Opbevares i solide kasser.

Rustfri – rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,02 og 0,05mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, **justering** af apparater, **udligning** af tolerancer, **underlag** ved elementer, **justering** af maskiner, **indstilling** af former, **indstilling** af lejespil, **tilpasning** af aggregater, **efterjustering** af knive, **justering** af emner osv.

Leveringsomfang:

1 pakke med 5 blade.

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,7 mm
Materiale	rust- og syrebestandigt specialstål
Fejlgrænse	±12 µm
Foliebredde	100 mm
Folielængde	500 mm

Produktnavnsegenskab	rustfrit
Materiale	Ædelstål, INOX
Antal folier	5
Produkttype	Underlagsfolie