

3M Scotch-Brite™

Slibefiberpude, 158×224 mm, Fiberstruktur: 280**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556000 280
GTIN	3134375235686
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Middel/middelfin:** Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Teknisk beskrivelse

Fiberstruktur	280
Kornstørrelsessammenligning	280 - 360
Finhedsgrad	mellemlin
Farve	rød
3M-navn	CF-HP
Udførelse	A Very Fine
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Bredde	158 mm
Længde	224 mm
Produktnavnsegenskab	158×224 mm
Produkttype	Slibefiberpude

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibeblok	556020
Dorn	556030

