

HOLEX**Slibefiberrulle, 100 mm×10 m, Fiberstruktur: 220****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	556110 220
GTIN	4045197557278
Artikelklasse	52M

Beskrivelse**Udførelse:**

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.

Fordel:

- **Tilpasser sig emnets form.**
- **Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.**
- **Ensartet reproducerbar finish.**
- **Til tør og våd anvendelse.**
- **Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.**

Anvendelse:

Kan anvendes med hånden, slibeklods nr. 556020 eller på rystepudser. **Middel/middelfin:** Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forsløbne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	middel
Farve	grøn

Fiberstruktur	220
Kornstørrelsessammenligning	240 - 280
Udførelse	A Fine
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Rullebredde	100 mm
Rullelængde	10 m
Produktnavnsegenskab	100 mm×10 m
Produkttype	Slibefiberrulle

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibeblok	556020
Dorn	556030