



Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue, sæt, Måleområde: 11-20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret **CAPA μ -målesystem**. Måleflader overfladebehandlet med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digital indvendig mikrometerskrue nr. 428830, forlænger nr. 428802 og indstillingsring.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	11 - 20 mm
------------	------------

Antal indstillingsringe	2
Antal målehoveder	3
Tolerancering-Ø	11 / 15 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 19 mm	484030 19
Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO Måleområde 17-20 mm	428830 17-20
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 2/150	428802 2/150

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12
Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO Måleområde 14-17 mm	428830 14-17
Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO Måleområde 11-14 mm	428830 11-14
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 2/500	428802 2/500