



Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue, sæt, Måleområde: 20-40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428841 20-40
GTIN	7630041117288
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret **CAPA μ -målesystem**. Måleflader overfladebehandlet med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digital indvendig mikrometerskrue nr. 428830, forlænger nr. 428802 og indstillingsring.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	20 - 40 mm
------------	------------

Tolerancering-Ø	25 / 35 mm
Antal målehoveder	4
Antal indstillingsringe	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
--------------------------------------------------------------------	--------------

Tilbehør

ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 33 mm	484030 33
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 3/500	428802 3/500
Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO Måleområde 35-40 mm	428830 35-40
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 37 mm	484030 37
	428830 20-25

Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO
Måleområde 20-25 mm

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 3/150	428802 3/150
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27