



Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue, sæt, Måleområde: 40-100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret **CAPA μ -målesystem**. Måleflader overfladebehandlet med titannitrid (TIN) (HV5–2300).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digital indvendig mikrometerskrue nr. 428830, forlænger nr. 428802 og indstillingsring.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	3
-------------------------	---

Tolerancing-Ø	50 / 70 / 90 mm
Måleområde	40 - 100 mm
Antal målehoveder	6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

Tilbehør

Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 4/500	428802 4/500
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75

Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO Måleområde 90-100 mm	428830 90-100
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 4/150	428802 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 85 mm	484030 85
Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO Måleområde 40-50 mm	428830 40-50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032