

Garant**CC.T 060202, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbrøder	SM
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning