

**Garant**
**CC.T 060204, Type: HB7035-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 HB7035-1
GTIN	4045197873682
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 060204 HB7035-1 Type: HB7035-1  
 Spånbryder: SS  
 Tolerance: M  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7035-1
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Spånbryder	SS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning