

Garant**CC.T 060204, Type: HB7035-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SM
Type	HB7035-1
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning