


Garant**CC.T 09T302, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 09T302 HB7035-1 Type: HB7035-1
Spånbryder: SS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	HB7035-1
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning