

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7035-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260148 HB7035-1
GTIN	4045197873712
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T302 HB7035-1 Type: HB7035-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 320 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Type	HB7035-1

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning